



Skruvdragare för spår, med kraftformhandtag och slagkåpa, mejselbredd b: 10mm



Beställningsdata

Ordernummer	660300 10
GTIN	4013288191236
Artikelklass	63H

Beskrivning

Utförande:

Kraftformhandtag av slagtålig plast **med inbyggda mjukzoner** och **slagkåpa** (storlek 12 och 14 utan mjukzoner, storlek 3,5 utan slagkåpa och genomgående klinga).

Genomgående sexkantig klinga av slagtåligt specialstål **till handtagets ände**. Från strl 4,5 med sexkantig ansats för skruvnycklar. Micromatt förkromad yta.

Teknisk beskrivning

mejselbredd b	10 mm
sexkant för skruvnycklar	13 mm
totallängd	287 mm
mejseltjocklek a	1,6 mm
klinglängd	175 mm
tillverkarens beteckning	932 A
Drivprofil	Spårskruvmejsel
Produktslag	Skruvmejslar