



Skruvdragare för spår, med kraftformhandtag och slagkåpa, mejselbredd b: 12mm



Beställningsdata

Ordernummer	660300 12
GTIN	4013288191243
Artikelklass	63H

Beskrivning

Utförande:

Kraftformhandtag av slagtålig plast **med inbyggda mjukzoner** och **slagkåpa** (storlek 12 och 14 utan mjukzoner, storlek 3,5 utan slagkåpa och genomgående klinga).

Genomgående sexkantig klinga av slagtåligt specialstål **till handtagets ände**. Från strl 4,5 med sexkantig ansats för skruvnycklar. Micromatt förkromad yta.

Teknisk beskrivning

mejseltjocklek a	2 mm
mejselbredd b	12 mm
sexkant för skruvnycklar	16 mm
klinglängd	200 mm
totallängd	317 mm
tillverkarens beteckning	932 A
Drivprofil	Spårskruvmejsel
Produktslag	Skruvmejslar