



Skruvdragare för spår, med 2K-SwissGrip-handtag, mejselbredd b: 4mm



Beställningsdata

Ordernummer	660040 4
GTIN	7610733244461
Artikelklass	63E

Beskrivning

Utförande:

Swiss Grip-krafthandtag med hudvänlig elastomermantel och kärna av extra seg och slagtålig polypropen. Du kan överföra stora vridmoment också med våta eller oljiga händer. **Klinga** av PB Swiss Tools-speciallegering med högsta möjliga hårdhet och extra hög seghet. Förokromad yta, svarta spetsar. Svart spets. Förskjutna planparallella eggjar med yt- istället för linjekontakt, vilket ger högre vridmomentöverföring.

Handtagen har färgkodningen "Rainbow" som gör att du snabbt hittar rätt klingstorlek.

Fördel:

- **Förskjutna planparallella eggjar med yt- istället för linjekontakt, vilket ger högre vridmomentöverföring.**
- **Ingen cam out-effekt.**
- **Eggarna passar perfekt till normerade och onormerade skruvspår.**
- **Handtagets släta och gradfria rundning förhindrar friktion mot handflatan.**
- **Rundad, ergonomisk form med greppsäker och hudvänlig yta som garanterar ett mindre tröttande arbete och stora vridmoment.**
- **Rullstopp.**
- **Märkning med drivningssymbol och storlek.**

Användningsdata:

För reparations- och monteringsarbeten, för lossning av hårt sittande skruvar med mera.

OBS!:

SE UPP!

Till den här produkten finns också ett alternativ från GARANT!

Rekommenderat produktnummer: 660032

Teknisk beskrivning

klinglängd	100 mm
------------	--------

mejseltjocklek a	0,6 mm
mejselbredd b	4 mm
totallängd	195 mm
Manövreringssexkant	nej
genomgående klinga	nej
klingbeteckning	2
mejselspets	svart
Serie	SwissGrip
Drivprofil	Spårskruvmejsel
skaftutförande	rund
Slagkappa	nej
Material	PB Swiss Tools-speciallegering
Material handtag	Elastomer
Yta	förnicklad och förkromad
Produktslag	Skruvmejslar