



Presstång, Typ: 10NIS



Beställningsdata

Ordernummer	729722 10NIS
GTIN	4003773051862
Artikelklass	73F

Beskrivning

Utförande:

Stålkropp med kraftutväxling. Håller definierade presskrafter exakt tack vare integrerad spärrmekanism.

Av specialstål. Precisionsprofiler, mycket stor utväxling – speciell fördelaktig vid pressning av större tvärsnitt.

totallängd: 220 mm

för ledararea: 0,5 - 10 mm²

Teknisk beskrivning

totallängd	220 mm
för ledararea	0,5 - 10 mm ²
Produktslag	Presstång