



Skruvdragare för spår med "multicraft"-krafthandtag, mejselbredd b: 4mm



Beställningsdata

Ordernummer	660900 4
GTIN	7610733085620
Artikelklass	63E

Beskrivning

Utförande:

Mångsidiga och robusta skruvmejslar med konformad klinga (mejselspets) och sexkant för anbringande av skruvnycklar.

"Multicraft"-krafthandtag av slagtålig plast (kadmiumfri), mycket greppsäkert, även med oljiga händer.

Klinga av PB Swiss Tools-speciallegering med högsta möjliga hårdhet och extra seghet. Med planparallell, förskjutet egg. Från storlek 8 med sexkantsansats för skruvnycklar. Förnicklad och förkromad yta, svart egg.

Fördel:

- **Förskjutna planparallella eggar med yt- istället för linjekontakt, vilket ger högre vridmomentöverföring.**
- **Ingen cam out-effekt.**
- **Eggarna passar perfekt till normerade och onormerade skruvspår.**
- **Handtagets släta och gradfria rundning förhindrar friktion mot handflatan.**
- **Rundad, ergonomisk form med greppsäker och hudvänlig yta som garanterar ett mindre tröttande arbete och stora vridmoment.**
- **Rullstopp.**
- **Märkning med drivningssymbol och storlek.**

Användningsdata:

För reparations- och monteringsarbeten, för lossning av hårt sittande skruvar med mera.

Teknisk beskrivning

klinglängd	100 mm
mejseltjocklek a	0,6 mm
totallängd	195 mm

mejselbredd b	4 mm
klingbeteckning	2
Serie	multicraft
Drivprofil	Spårskruvmejsel
Produktslag	Skruvmejslar