



Presstång för koaxialkontakter, för koaxialkabeltyp: RG58/62



Beställningsdata

Ordernummer	729830 RG58/62
GTIN	4045197553010
Artikelklass	72B

Beskrivning

Utförande:

Stålkropp med kraftutväxling. Skänklar med grepphylsor av plast. Håller definierade presskrafter exakt tack vare integrerad spärrmekanism. För pressning av BNC- och TNC-kontakter.

Prisvärt utförande.

lämpliga för kabeltyp RG: 58; 59; 62

totallängd: 202 mm

Teknisk beskrivning

lämpliga för kabeltyp RG	58; 59; 62
totallängd	202 mm
Produktslag	Presstång