



## Hårdmetall-hammarborr SDS-Plus, Ø×total längd: 12X160mm



### Beställningsdata

|              |               |
|--------------|---------------|
| Ordernummer  | 789000 12X160 |
| GTIN         | 4002395308910 |
| Artikelklass | 76G           |

### Beskrivning

#### Utförande:

De tre speciella matningstånderna Power Breaker på M2 ger upphov till mikrosprickor i det bearbetade materialet för snabbare borrarjunkning och materialavverkning. Den högklassiga hårdmetallspetsen med extra kraftig lödning garanterar lång brukstid även i armerad betong. Tack vare den kärnförstärkta spiralen (KVS) dämpas vibrationer; slagenergin överförs direkt till borrarspetsen.

#### Användningsdata:

För borrar i betong, natursten och murverk.

#### OBS!:

När du borrar med ett extra långt borr (> 500 mm) bör du först förborra med ett kortare borr med samma diameter (för att undvika böjbrott).

### Teknisk beskrivning

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| Ø                             | 12 mm        |
| Antal skär Z                  | 2            |
| total längd                   | 160 mm       |
| spirallängd                   | 100 mm       |
| Skärmaterial                  | VHM          |
| Användning med slag/utan slag | slagborrning |
| Skaft                         | SDS Plus     |
| Produktslag                   | Stenborr     |

