



Hårdmetall-hammarborr SDS-Plus, Ø×totallängd: 16X210mm



Beställningsdata

Ordernummer	789000 16X210
GTIN	4002395308972
Artikelklass	76G

Beskrivning

Utförande:

De tre speciella matningstånderna Power Breaker på M2 ger upphov till mikrosprickor i det bearbetade materialet för snabbare borrarjunkning och materialavverkning. Den högklassiga hårdmetallspetsen med extra kraftig lödning garanterar lång brukstid även i armerad betong. Tack vare den kärnförstärkta spiralen (KVS) dämpas vibrationer; slagenergin överförs direkt till borrarspetsen.

Användningsdata:

För borring i betong, natursten och murverk.

OBS!:

När du borrar med ett extra långt borr (> 500 mm) bör du först förborra med ett kortare borr med samma diameter (för att undvika böjbrott).

Teknisk beskrivning

Antal skär Z	2
spirallängd	150 mm
Ø	16 mm
totallängd	210 mm
Skärmaterial	VHM
Användning med slag/utan slag	slagborring
Skaft	SDS Plus
Produktslag	Stenborr

