



## Hårdmetallhammarborr "MX4" SDS-Plus, Ø×totallängd: 25X450mm



### Beställningsdata

Ordernummer	789050 25X450
GTIN	4002395321025
Artikelklass	76G

### Beskrivning

#### Utförande:

Borrhuvud med kvadratisk tvärsnitt. Högre borrhastighet med 4-skäregg. Dubbelt så långt serviceliv i förhållande till 2-skäranordningar. Voluminöst 4-spiralutförande. Skarpare vinklad spets:

Exaktare borrar, ingen glidning på ytan, aggressivare i armeringsstål och högre borrhastighet. PGM-certifierad - bekräftar exakta expanderbara borrhål, för både kemiska och mekaniska förankringar. 4-skärig, slitsad, robust och **inlödd** HM-platta i ett stycke. Ny huvuddesign i kombination med skarpt vinklad spets möjliggör optimal framdrift när armeringsstål påträffas.

#### Användningsdata:

För borrar i betong, natursten och murverk – med högsta möjliga borrar komfort. Mycket lugn gång, perfekt för cirkelrunda hål. 4-spiral design för snabb utmatning av bormjöl, låga vibrationer och hög stabilitet. Mindre tröttande arbete och låg maskinbelastning.

### Teknisk beskrivning

Antal skär Z	4
spirallängd	400 mm
Ø	25 mm
totallängd	450 mm
Skärmaterial	VHM
Användning med slag/utan slag	slagborrning
Skaft	SDS Plus
Produktslag	Stenborr

