

**Hårdmetall-hammarborr SDS-Plus, Øxtotal längd: 12X600mm****Beställningsdata**

Ordernummer	789000 12X600
GTIN	4002395336746
Artikelklass	76G

Beskrivning**Utförande:**

De tre speciella matningstånderna Power Breaker på M2 ger upphov till mikrosprickor i det bearbetade materialet för snabbare borrarjunkning och materialavverkning. Den högklassiga hårdmetallspetsen med extra kraftig lödning garanterar lång brukstid även i armerad betong. Tack vare den kärnförstärkta spiralen (KVS) dämpas vibrationer; slagenergin överförs direkt till borrarspetsen.

Användningsdata:

För borrar i betong, natursten och murverk.

OBS!:

När du borrar med ett extra långt borr (> 500 mm) bör du först förborra med ett kortare borr med samma diameter (för att undvika böjbrott).

Teknisk beskrivning

total längd	600 mm
Ø	12 mm
spirallängd	550 mm
Antal skär Z	2
Skärmaterial	VHM
Användning med slag/utan slag	slagborrar
Skaf	SDS Plus
Produktslag	Stenborr

