

**Sidavbitare, förkromad VDE-isolerad, totallängd: 140mm****Beställningsdata**

Ordernummer	725300 140
GTIN	4003773040293
Artikelklass	73F

Beskrivning**Utförande:**

Slimmad form med induktionshårdade skär (ca 62 HRC).
Förkromad tång, grepphylsor av flerkomponentmaterial.

Isolerade enligt DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 för arbeten under spänning upp till 1 000 V.

Norm:

DIN ISO 5749

Material:

Specialverktøgsstål, sänksmitt och oljehärdat.

Teknisk beskrivning

klippkapacitet hård tråd upp till Ø	1,8 mm
totallängd	140 mm
klippkapacitet mjuk tråd upp till Ø	4 mm
Norm	SS EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Norm	DIN ISO 5749
Handtag	Hylsor av flerkomponentmaterial.
Tillverkningsprocess	Induktionshårdade skär (ca 62 HRC)
Material	Specialverktøgsstål
Yta	förkromad

Kraftsidavbitare med stor kapacitet	nej
med inkopplingsbar retur fjäder	nej
Produktslag	Skärande tång