

**Sidavbitare blank, totallängd: 140mm****Beställningsdata**

Ordernummer	725250 140
GTIN	4045197166319
Artikelklass	72B

Beskrivning**Utförande:**

Slimmad form med induktionshårdade skär (ca 62 HRC).
Blank tång, plastklädda handtag.

Norm:

DIN ISO 5749

Material:

Krom-vanadinstål, sänksmitt och oljehärdat.

Teknisk beskrivning

klippkapacitet mjuk tråd upp till Ø	2,8 mm
totallängd	140 mm
klippkapacitet hård tråd upp till Ø	1,8 mm
Norm	DIN ISO 5749
Handtag	med plastöverdrag
Tillverkningsprocess	Induktionshårdade skär (ca 62 HRC)
Material	Kromvanadinstål
Yta	blank
Kraftsidavbitare med stor kapacitet	nej
med inkopplingsbar retur fjäder	nej

Produktslag

Skärande tång