



## Sidavbitare, förkromad VDE-isolerad, totallängd: 160mm



### Beställningsdata

Ordernummer	725300 160
GTIN	4003773021995
Artikelklass	73F

### Beskrivning

#### Utförande:

Slimmad form med induktionshårdade skär (ca 62 HRC).

Förkromad tång, grepphylsor av flerkomponentmaterial.

**Isolerade enligt DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201** för arbeten under spänning upp till 1 000 V.

#### Norm:

**DIN ISO 5749**

#### Material:

Specialverktogsstål, sänksmitt och oljehärdad.

### Teknisk beskrivning

klippkapacitet mjuk tråd upp till Ø	4 mm
klippkapacitet hård tråd upp till Ø	2 mm
totallängd	160 mm
Norm	SS EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Norm	DIN ISO 5749
Handtag	Hylsor av flerkomponentmaterial.
Tillverkningsprocess	Induktionshårdade skär (ca 62 HRC)
Material	Specialverktogsstål
Yta	förkromad
Kraftsidavbitare med stor kapacitet	nej

med inkopplingsbar retur fjäder

nej

Produktlag

Skärande tång