



## Normskruvdragare för spår, med plasthandtag, mejselbredd b: 2X70mm



### Beställningsdata

Ordernummer	662000 2X70
GTIN	7610733085729
Artikelklass	63E

### Beskrivning

#### Utförande:

Smidda klingor och mejselspetsar med exakt passform för normerade skruvspår i spårskruvar. **"Classic"-krafthandtag** av transparent, slagtålig plast (kadmiumfri). **Klinga** av PB Swiss Tools-speciallegering med högsta möjliga hårdhet och extra seghet. Med planparallell, förskjutet egg. Förnicklad och förkromad yta, svart egg.

#### Norm:

Ähnlich **DIN 5265 Form A.**

#### OBS!:

Skruvmejslarna får garanterat bästa livslängd om de alltid används för exakt de normerade skruvspår som de är avsedda för (se tabelldelen). Skador på skruvspåren förhindras effektivt om man alltid väljer rätt mejselstorlek.

### Teknisk beskrivning

klinglängd	70 mm
mejseltjocklek a	0,3 mm
klingbeteckning	00
totallängd	145 mm
mejselbredd b	2 mm
Serie	Classic
Drivprofil	Spårskruvmejsel
Produktslag	Skruvmejslar

