

LINDSTRÖM

Elektroniksidavbitare, ovalt huvud, FW, totallängd: 140mm**Beställningsdata**

Ordernummer	726000 140
GTIN	7314150103133
Artikelklass	73M

Beskrivning**Utförande:**

Slimmad form med exakt slipade, induktionshårdade skär (63 – 65 HRC). Svart yta för minimala reflexer. Inställbar precisionsskruvled för minimal friktion och optimal axiell inriktning av skären.

ESD-skyddade, ergonomiska **2K**-grepphylsor.

Den patenterade retur fjädern minskar motståndet då tången stängs. Därigenom kan kraften helt koncentreras på snittet.

Material:

Kullagerstål för höga krav, sänksmitt, brunerat.

Teknisk beskrivning

klippkapacitet koppartråd max Ø	0,3 - 1,6 mm
huvudbredd	13 mm
totallängd	140 mm
skärlängd	12,5 mm
elektrostatisk egenskap	EGB/ESD
Skärfas	FW
Material	Kullagerstål för höga krav
Huvudets form	oval
Handtag	2K-grepphylsa
Tillverkningsprocess	Induktionshårdade skär (63–65 HRC)

Yta	svart brunerad
Produktnamnsattribut	FW
med retur fjäder	ja
inställbar precisionsskruvled	ja
Produktslag	Skärande tång