



## Kabelsax med kraftutväxling, för kabel-Ø: 60mm



### Beställningsdata

|              |               |
|--------------|---------------|
| Ordernummer  | 731100 60     |
| GTIN         | 4003773075172 |
| Artikelklass | 73F           |

### Beskrivning

#### Utförande:

Klipphuvud med bågformat knivblad och kraftöverföring (används med en hand). Knivbladet har dubbel styrning och kan inte förskjutas.

#### Användningsdata:

För ren kapning av aluminium- och kopparkablar (även flexibla kablar). Inte lämplig för ståltråd, hårda aluminiumlegeringar eller hårddragna kopparledare.

#### Material:

Knivblad av specialstål, skänklar av stålplåt med handtagsgrepp.

#### OBS!:

Vid entrådiga kablar är klippkapaciteten ca 30 % lägre.

### Teknisk beskrivning

|  |   |
|--|---|
| totallängd                                   | 320 mm  |
| för kabel-Ø                                  | 60 mm   |
| klippkapacitet för flertrådig kabel upp till | 600 mm <sup>2</sup>                           |
| Klämskydd                                    | ja  |
| Handtag                                      | Hylsor av flerkomponentmaterial.              |
| Användning                                   | mekanisk, enhands,<br>fungerar som spärnyckel |

|             |  |
|-------------|--|
| Material    | Specialverktygsstål i<br>specialkvalitet, smitt och oljehärdat |
| Produktslag | Sax  |