

BAUDAT**Wire- och kabelsax, totallängd: 720mm**

Beställningsdata

Ordernummer	731720 720
GTIN	2050001009357
Artikelklass	76C

Beskrivning

Utförande:

Bågformade skär för säkra och exakta snitt. PTFE#nonstickbelagda knivar med specialhårdade eggjar.

Fördel:

Hög stabilitet trots låg vikt.

Användningsdata:

För kapning av wire, rundstål samt koppar- och aluminiumkabel.

Material:

Kniv av seghärdat kromvanadinstål. Skänklar av rostfritt stål med plasthandtag.

Teknisk beskrivning

totallängd	720 mm
för wire upp till 1800 N/mm ² upp till Ø	14 mm
för kabel upp till	100 mm ²
för wire/rundstål mjukt Ø	16 mm
Produktslag	Skärande tång