



## Hårdmetall-hammarborr SDS-max, Ø×total längd: 24X320mm



### Beställningsdata

Ordernummer	789200 24X320
GTIN	4002395374304
Artikelklass	76G

### Beskrivning

#### Utförande:

#### Speciell hårdmetallplattgeometri för längre användningstid.

Skarpare vinklad spets, exaktare borring, ingen halkning på ytan. aggressivare i armeringsstål och högre borrhastighet. PGM-certifierad - bekräftar exakta expanderdugliga borrhål, för både kemiska och mekaniska förankringar. Stora bormjölslinlupp för snabbare borttransport av bormjöl och därmed mindre friktion.

Borrhuvud med kvadratisk tvärsnitt från Ø 16 mm.

#### Användningsdata:

För borring i betong, natursten och murverk.

#### OBS!:

Vid borrlängd > 500 mm bör du först förborra minst 150 mm med ett kortare borr (helst samma Ø).

### Teknisk beskrivning

Ø	24 mm
spirallängd	200 mm
Antal skär Z	2
total längd	320 mm
Skärmaterial	VHM
Användning med slag/utan slag	slagborring
Skaft	SDS Max
Produktslag	Stenborr

