



## Elektroniksidavbitare Super Knips<sup>®</sup>, avledande grepp, KW, totallängd: 125mm



### Beställningsdata

Ordernummer	726655 125
GTIN	4003773025146
Artikelklass	73F

### Beskrivning

#### Utförande:

Smalt huvud med precisionsslipade skär, utan klippfas. Grepphylsor av flerkomponentmaterial, med retur fjäder. **ESD-skyddad.**

#### Material:

Av rostfritt stål.

### Teknisk beskrivning

huvudbredd	13,5 mm
totallängd	125 mm
klippkapacitet koppartråd max Ø	0,2 - 1,6 mm
skärlängd	9 mm
klippkapacitet medelhård ståltråd	0,2 - 1 mm
elektrostatisk egenskap	EGB/ESD
Skärfas	KW
Material	Rostfritt stål, INOX
Norm	DIN ISO 9654
Handtag	Hylsor av flerkomponentmaterial.

Tillverkningsprocess	Induktionshårdade skär (ca 54 HRC)
Produktnamnsattribut	KW
med retur fjäder	ja
med tråd hållare	nej
Produktslag	Skärande tång