

**Elektroniksidavbitare Super Knips[®], KW, totallängd: 125mm****Beställningsdata**

Ordernummer	726480 125
GTIN	4003773035381
Artikelklass	73F

Beskrivning**Utförande:**

Slimmat huvud med precisionsslipade skär, med liten klippfas. Grepphylsor av flerkomponentmaterial, med retur fjäder.

Norm:

DIN ISO 9654

Material:

Av rostfritt stål.

Teknisk beskrivning

totallängd	125 mm
huvudbredd	13,5 mm
klippkapacitet koppartråd max Ø	0,2 - 1,6 mm
skärlängd	9 mm
klippkapacitet medelhård ståltråd	0,2 - 1 mm
Skärfas	Utan fas
Material	Rostfritt stål, INOX
Norm	DIN ISO 9654
Handtag	Hylsor av flerkomponentmaterial.

Tillverkningsprocess	Induktionshårdade skär (ca 54 HRC)
Produktnamnsattribut	KW
med retur fjäder	ja
med tråd hållare	nej
Produktslag	Skärande tång