



Skruvdragare för spår, med lång klinga och kraftformhandtag, mejselbredd b×klinglängd: 4X200mm



Beställningsdata

Ordernummer	663750 4X200
GTIN	4013288003317
Artikelklass	63H

Beskrivning

Utförande:

Kraftformhandtag av slagtålig plast **med integrerade mjukzoner** gör det enklare att överföra vridmomentet och är därför skonsamma mot hand och arm.

Klinga av höglegerat specialstål. Mikromatt förkromad yta, svarta mejselspetsar resp. Lasertipspetsar, kemiskt nickelbelagda.

Teknisk beskrivning

klinglängd	200 mm
mejselbredd b	4 mm
mejseltjocklek a	0,8 mm
totallängd	298 mm
mejselspets	lasertip
tillverkarens beteckning	335
Drivprofil	Spårskruvmejsel
Produktslag	Skruvmejslar