

LINDSTRÖM

**Elektroniksidavbitare, ovalt huvud, SFW, totallängd: 125mm****Beställningsdata**

Ordernummer	726260 125
GTIN	7314150051328
Artikelklass	73M

**Beskrivning****Utförande:**

Slimmad form med exakt slipade, induktionshårdade skär (63 – 65 HRC). Svart yta för mindre reflexer. Gula plastgrepphylsor i avledande material med retur fjäder. **ESD-skyddad**. Inställbar precisionsskruvled för minimal friktion och optimal axiell inriktning av skären.

**Material:**

Höghållfast stållegering, sänksmidd, brunerad.

**Teknisk beskrivning**

totallängd	125 mm
klippkapacitet koppartråd max Ø	0,3 - 2 mm
huvudbredd	16 mm
skärlängd	16 mm
elektrostatisk egenskap	EGB/ESD
Skärfas	SFW
Material	Höghållfast stållegering
Huvudets form	oval
Handtag	Plasthylsa
Tillverkningsprocess	Induktionshårdade skär (63–65 HRC)

Yta	svart brunerad
Produktnamnsattribut	SFW
med retur fjäder	ja
Produktslag	Skärande tång