



Skruvdragare för spår, med lång klinga och kraftformhandtag, mejselbredd b×klinglängd: 4X300mm



Beställningsdata

Ordernummer	663750 4X300
GTIN	4013288003324
Artikelklass	63H

Beskrivning

Utförande:

Kraftformhandtag av slagtålig plast **med integrerade mjukzoner** gör det enklare att överföra vridmomentet och är därför skonsamma mot hand och arm.

Klinga av höglegerat specialstål. Mikromatt förkromad yta, svarta mejselspetsar resp. Lasertipspetsar, kemiskt nickelbelagda.

Teknisk beskrivning

mejseltjocklek a	0,8 mm
totallängd	398 mm
mejselbredd b	4 mm
klinglängd	300 mm
mejselspets	svart
tillverkarens beteckning	335
Drivprofil	Spårskruvmejsel
Produktslag	Skruvmejslar