

VBW**Löst klipp huvud komplett med skärskruv, totallängd: 950mm**

Beställningsdata

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 737210 950 |
| GTIN | 4005887003003 |
| Artikelklass | 73L |

Beskrivning

Material:

Klipp huvud av specialverktygsstål, skären även induktionshårdade.

Passar till:

Wiresax för armeringsnät nr 737200.

Teknisk beskrivning

| | |
|---|-----------|
| för enkelstavar upp till 19 HRC resp. 800 N/mm ² | 11 mm |
| för enkelstavar upp till 40 HRC resp. 1200 N/mm ² | 9 mm |
| för enkelstavar upp till 48 HRC resp. 1600 N/mm ² | 6 mm |
| för dubbelstavar upp till 40 HRC resp. 1200 N/mm ² | 2×8 mm |
| Produktslag | Knivhuvud |

Tillbehör

| | |
|---|------------|
| Sats med reservskruvar, med muttrarTredelad Typ 950 | 737220 950 |
|---|------------|

Lös inställningsskruv med mutter Typ 950

737230 950