

VBW**Hörnrörtång, rör-Ø: 3tum**

Beställningsdata

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 810300 3 |
| GTIN | 4005887269409 |
| Artikelklass | 83E |

Beskrivning

Utförande:

Svensk typ med breda käftar vinklade 45°. Helt smidd med förankrad ställmutter.

Material:

Kromvanadinstål, seghärdad, käftarna induktionshärdade.

Teknisk beskrivning

| | |
|------------------------|-------------------------|
| totallängd | 705 mm |
| rör-Ø | 3 tum |
| spännvidd | 102 mm |
| Käftvinkel | 45 grad |
| Tillverkningsprocess | helt smidd |
| Käft av seghärdad stål | induktionshärdad |
| Material tång | Kromvanadinstål |
| Produktslag | Rör- och vattenpumptång |

Tillbehör

| | |
|----------------------|----------|
| Räfflad mutter Typ 2 | 810520 2 |
|----------------------|----------|

