

**Fräsborr, Borr-Ø: 12mm****Beställningsdata**

Ordernummer	795150 12
GTIN	9002696009184
Artikelklass	76H

Beskrivning**Utförande:**

Med två skär och cylindriskt fäste.

Specialstål; för normal borring i trä och vissa hårda träslag. De skarpa periferiskären ger flisfria bottenhål och minskar samtidigt risken för överhettning.

Användningsdata:

För borring av flisfria, måttexakta bottenhål och rundhål.

Norm:

DIN 7483 G

Teknisk beskrivning

Borr-Ø	12 mm
skaftmått	6×30 mm
totallängd	90 mm
Antal skär Z	2
Produktslag	Träborr