

**HM-fräsborr, Borr-Ø: 40mm****Beställningsdata**

Ordernummer	795250 40
GTIN	9002696014294
Artikelklass	76H

Beskrivning**Utförande:**

Med två skär och cylindriskt fäste.

Med **hårdmetallskär**; hög formbeständighet. För borring i hårdträ, plast, belagda skivor med mera.

Användningsdata:

För borring av flisfria, måttexakta bottenhål och rundhål.

Norm:

DIN 7483 G

Teknisk beskrivning

Borr-Ø	40 mm
totallängd	90 mm
skaftmått	10×30 mm
Antal skär Z	2
Produktslag	Träborr

Tillbehör

Förlängning för borrar För skaft-Ø 10 mm	795270 10
--	-----------

