



Nitandragare, för nitskaft-Ø: 5mm



Beställningsdata

Ordernummer	744600 5
GTIN	4049002002632
Artikelklass	73U

Beskrivning

Utförande:

Åttakantigt skaft, blankt huvud. **Skalle med speciell seghärdning** förhindrar splitter.

Norm:

DIN 6434.

Geprüfte Sicherheit nach DIN 7255.

Material:

Lufthärdat kromvanadinstål, lackerad yta.

Teknisk beskrivning

skafttjocklek (maximal)	14 mm
för nitskaft-Ø	5 mm
totallängd	110 mm
hålbredd	6 mm
Produktslag	Nitandragare