



Spårmuttermejsel, kling-Ø: 18mm



Beställningsdata

Ordernummer	666600 18
GTIN	7610733086429
Artikelklass	63E

Beskrivning

Utförande:

"Classic"-krafthandtag av transparent slaghållfast plast (kadmiumfri). Rörklinga med extra djup huvuddel för utskjutande bultar.

Användningsdata:

För spårmuttrar DIN 546.

Material:

Klinga av PB Swiss Tools-speciallegering, förnicklad och förkromad yta.

Teknisk beskrivning

totallängd	245 mm
kling-Ø	18 mm
för muttrar	M10
hål-Ø	10,5 mm
tapptjocklek a	3,5 mm
klinglängd	120 mm
Serie	Classic
Drivprofil	Spårmutter
Produktslag	Skruvmejslar