



Nitstans, för nitskaft-Ø: 3mm



Beställningsdata

Ordernummer	744700 3
GTIN	4049002002700
Artikelklass	73U

Beskrivning

Utförande:

Åttakantigt skaft, blankt huvud. **Skalle med speciell seghärkning** förhindrar splinter.

Norm:

DIN 6435.

Geprüfte Sicherheit nach DIN 7255.

Material:

Lufthärdat kromvanadinstål, lackerad yta.

Teknisk beskrivning

skaftjocklek (maximal)	10 mm
Huvud-Ø	5,2 mm
för nitskaft-Ø	3 mm
totallängd	100 mm
Produktslag	Nitstans