



Elektrikermejslar, sortiment, 5 delar för spårskruvar och Pozidriv-skravar, reducerad klingdiameter, helisolerad, Antal skruvmejslar: 3/2



Beställningsdata

Ordernummer	667240 3/2
GTIN	4013288164544
Artikelklass	63H

Beskrivning

Utförande:

Klinga med reducerad klingdiameter, helisolerad upp till 1 000 V enligt DIN EN 60900 / VDE 0682-201.

leveransinnehåll:

Vardera 1 skruvdragare för spår nr 663200 storlek 3,5; 4; 5,5.

Vardera 1 skruvdragare för Pozidriv nr 668720 storlek 1 och 2.

Teknisk beskrivning

Antal skruvmejslar	5
Drivprofil	Pozidriv-skruvmejsel
Drivprofil	Spårskruvmejsel
Norm	SS EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Produktslag	Skruvmejslar

Tillbehör

663200 4

Elektrikerskruvdragare för spår, reducerad klingdiameter,
med kraftformhandtagisolerad mejselbredd b 4 mm

Verktögsklämhållare för väggmontage Typ S

667077 S

Elektrikerskruvdragare för Pozidriv, reducerad
klingdiameter, med kraftformhandtagisolerad
krysspårstorlek 2

668720 2

Elektrikerskruvdragare för spår, reducerad klingdiameter,
med kraftformhandtagisolerad mejselbredd b 3,5 mm

663200 3,5

Elektrikerskruvdragare för spår, reducerad klingdiameter,
med kraftformhandtagisolerad mejselbredd b 5,5 mm

663200 5,5

Elektrikerskruvdragare för Pozidriv, reducerad
klingdiameter, med kraftformhandtagisolerad
krysspårstorlek 1

668720 1