




Hålstansar kraftigt utförande, spets-Ø: 10mm



Beställningsdata

Ordernummer	745500 10
GTIN	4049002002595
Artikelklass	73U

Beskrivning

Utförande:

Åttakantigt skaft med konisk dorn, likformigt genomhärdat. **Skalle med speciell seghärdning** förhindrar splitter.

Tungt utförande enligt DIN 6458 D. **Seghärdat skalle.**

Norm:

DIN 6458 D.

Geprüfte Sicherheit nach DIN 7255.

Material:

Normal kvalitet av kromvanadinstål, lackerat skaft.

Teknisk beskrivning

totallängd	150 mm
spets-Ø	10 mm
Skaft-Ø	12 mm
vikt	150 g
Produktslag	Hålslag