



Hålstansar, specialkvalitet förkromad, spets-Ø: 2mm



Beställningsdata

Ordernummer	745300 2
GTIN	7610733200641
Artikelklass	73B

Beskrivning

Utförande:

Åttakantigt skaft med konisk dorn, likformigt genomhärdat. **Skalle med speciell seghärdning** förhindrar splinter.

Högsta möjliga spets hårdhet – ca HRC 59 – i förening med hög seghet.

Material:

Specialkvalitet av extra-kromvanadinstål, förkromat.

Teknisk beskrivning

spets-Ø	2 mm
totallängd	120 mm
Skaft-Ø	10 mm
Produktslag	Hålslag