



## Drivdornar, specialkvalitet förkromad, Spets-Ø (D): 2mm



### Beställningsdata

|              |               |
|--------------|---------------|
| Ordernummer  | 746900 2      |
| GTIN         | 7610733200696 |
| Artikelklass | 73B           |

### Beskrivning

#### Utförande:

Kraftigt, åttakantigt skaft med cylindrisk dorn. Likformigt genomhärdad över hela sin längd.

**Skalle med speciell seghärkning** förhindrar splitter. Verklig Ø 0,05 – 0,5 mm under det nominella måttet förhindrar att drivdornarna kläms fast i hålet.

**Specialkvalitet**, dvs högsta möjliga spetshårdhet – cirka HRC 59 – samtidigt med extra hög seghet.

#### Material:

Specialkvalitet av extra-kromvanadinstål, förkromat.

### Teknisk beskrivning

|               |  |
|---------------|--|
| skaft-Ø S     | 10 mm                                    |
| totallängd L1 | 150 mm                                   |
| Spets-Ø (D)   | 2 mm                                     |
| dornlängd L2  | 40 mm                                    |
| Spetshårdhet  | 59 HRC                                   |
| Material      | Specialkvalitet av extra-kromvanadinstål |
| Yta           | förkromad                                |
| Produktslag   | Drivdorn                                 |

