



Hörrörstång med snabbinställning, rör-Ø: 1.1/2tum



Beställningsdata

Ordernummer	810750 1.1/2
GTIN	4049002099847
Artikelklass	86A

Beskrivning

Utförande:

Svensk typ med breda käftar vinklade 45°. Helt smidd. Extremt användarvänligt arbete tack vare patenterad, **tidsbesparande snabbinställning** och inbyggt klämskydd som förhindrar klämskador. S-käftar ger tre anläggningspunkter för röret. Handtag med **halkskyddande plastöverdrag**.

Norm:

DIN 5234

Material:

Kromvanadinstål, seghärdad, käftarna induktionshärdade. Lackerade, käftarna blanka.

Teknisk beskrivning

spännvidd	60 mm
rör-Ø	1,1/2 tum
totallängd	425 mm
Käftvinkel	45 grad
Handtagsutförande	Med halksäkert plastöverdrag
Käft av seghärdat stål	induktionshärdad
Material tång	Kromvanadinstål
Norm	DIN 5234
Produktslag	Rör- och vattenpumptång

