



Avisoleringstång, polerad, totallängd: 160mm



Beställningsdata

Ordernummer	728737 160
GTIN	4003773013556
Artikelklass	73F

Beskrivning

Utförande:

Vinklade käftar med V-formade skär (för max 5 mm ytter-Ø). Infälld led med glappfri gång och retur fjäder. Med ställskruv för inställning av ledararea.

Polerad tång, plastklädda handtag.

Material:

Specialverktogsstål, sänksmitt och oljehärdad.

Teknisk beskrivning

totallängd	160 mm
Skärform	Skärprisma
Handtag	med plastöverdrag
Material	Specialverktogsstål
Yta	polerad
med retur fjäder	ja
med ställskruv för inställning av ledararea	ja
Produktslag	Skärande tång

