

**Avisoleringstång, totallängd: 160mm****Beställningsdata**

Ordernummer	728740 160
GTIN	4045197166586
Artikelklass	72B

Beskrivning**Utförande:**

Vinklade käftar med V-formade skär (för max 5 mm ytter-Ø). Infälld led med glappfri gång och retur fjäder. Med ställskruv för inställning av ledararea.

Blank tång, plastklädda handtag.

Material:

Specialverktogsstål, sänksmitt och oljehärdat.

Teknisk beskrivning

totallängd	160 mm
Skärform	Skärprisma
Handtag	med plastöverdrag
Material	Specialverktogsstål
Yta	blank
med retur fjäder	ja
med ställskruv för inställning av ledararea	ja
Produktslag	Skärande tång

