



Skruvmejsel för Phillips, med Kraftform-handtag, krysspårstorlek: 2



Beställningsdata

Ordernummer	667700 2
GTIN	4013288102195
Artikelklass	63H

Beskrivning

Utförande:

Kraftformhandtag av slagtålig plast **med integrerade mjukzoner** gör det enklare att överföra vridmomentet och är därför skonsamma mot hand och arm. **Klinga** av specialstål med hög hårdhet och mycket hög seghet; **diamantbelagda mejselspetsar**. Micromatt förkromad yta.

för skruv-Ø: 3,1 – 5,2 mm

klinglängd: 100 mm

totallängd: 205 mm

sexkant för skruvnycklar: 10 mm

Teknisk beskrivning

totallängd	205 mm
sexkant för skruvnycklar	10 mm
klinglängd	100 mm
krysspårstorlek	2
för skruv-Ø	3,1 – 5,2 mm
Drivprofil	Skruvmejsel för Phillips
Produktslag	Skruvmejslar

