



Drivdorn med handtag, spets-Ø: 6mm



Beställningsdata

Ordernummer	746940 6
GTIN	7610733254934
Artikelklass	73B

Beskrivning

Utförande:

Kraftigt, åttakantigt skaft med cylindrisk dorn. Likformigt genomhärdad över hela sin längd. Skalle med speciell seghärdning förhindrar splinter. Verklig Ø 0,05 – 0,5 mm under det nominella måttet förhindrar att drivdornarna kläms fast i hålet.

Material:

Extra-kromvanadinstål i specialkvalitet (dvs. högsta möjliga spetshårdhet – ca 59 HRC – och hög seghet), förkromat. Handtag med hudvänlig elastomermantel.

Teknisk beskrivning

spets-Ø	6 mm
totallängd	205 mm
stiftlängd	82 mm
Handtag	Plasthandtag med hudvänlig elastomermantel
Spetshårdhet	59 HRC
Utförande skalle	specialeghärdning
Material	Specialkvalitet av extra-kromvanadinstål, förkromat
Yta	förkromad
Produktslag	Drivdorn

