



## Drivdornar, specialkvalitet förkromad, Spets-Ø (D): 8mm



### Beställningsdata

Ordernummer	746900 8
GTIN	7610733200740
Artikelklass	73B

### Beskrivning

#### Utförande:

Kraftigt, åttakantigt skaft med cylindrisk dorn. Likformigt genomhärdad över hela sin längd.

**Skalle med speciell seghärkning** förhindrar splitter. Verklig Ø 0,05 – 0,5 mm under det nominella måttet förhindrar att drivdornarna kläms fast i hålet.

**Specialkvalitet**, dvs högsta möjliga spetshårdhet – cirka HRC 59 – samtidigt med extra hög seghet.

#### Material:

Specialkvalitet av extra-kromvanadinstål, förkromat.

### Teknisk beskrivning

Spets-Ø (D)	8 mm
skaft-Ø S	10 mm
totallängd L1	150 mm
dornlängd L2	45 mm
Spetshårdhet	59 HRC
Material	Specialkvalitet av extra-kromvanadinstål
Yta	förkromad
Produktslag	Drivdorn

