

**Mekanikerdrivdorn, Spets-Ø (D): 6mm****Beställningsdata**

Ordernummer	747500 6
GTIN	7610733200511
Artikelklass	73B

**Beskrivning****Utförande:**

Av rundstål, extra smal och lätthanterlig. Med lettrat skaft. Helt härdad, speciell **slaghuvudseghärdning** förhindrar splitter. Högsta möjliga spetshårdhet (cirka 59 HRC) med extra seghet. Verklig diameter 0,05 – 0,5 mm under det nominella måttet förhindrar att drivdornarna kläms fast i hålet.

**Material:**

Extra-kromvanadinstål, förkromad yta.

**Teknisk beskrivning**

dornlängd L2	40 mm
totallängd L1	125 mm
Spets-Ø (D)	6 mm
skaft-Ø S	10 mm
Spetshårdhet	59 HRC
Utförande skalle	skalle med speciell seghärdning
Material	Extra-kromvanadinstål
Yta	förkromad
Produktslag	Drivdorn