



Drivdorn med handtag, spets-Ø: 8mm



Beställningsdata

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 746940 8 |
| GTIN | 7610733254941 |
| Artikelklass | 73B |

Beskrivning

Utförande:

Kraftigt, åttakantigt skaft med cylindrisk dorn. Likformigt genomhärdad över hela sin längd. Skalle med speciell seghärdning förhindrar splitter. Verklig Ø 0,05 – 0,5 mm under det nominella måttet förhindrar att drivdornarna kläms fast i hålet.

Material:

Extra-kromvanadinstål i specialkvalitet (dvs. högsta möjliga spetshårdhet – ca 59 HRC – och hög seghet), förkromat. Handtag med hudvänlig elastomermantel.

Teknisk beskrivning

| | |
|------------------|---|
| totallängd | 210 mm |
| stiftlängd | 88 mm |
| spets-Ø | 8 mm |
| Handtag | Plasthandtag med hudvänlig elastomermantel |
| Spetshårdhet | 59 HRC |
| Utförande skalle | specialeseghärdning |
| Material | Specialkvalitet av extra-kromvanadinstål, förkromat |
| Yta | förkromad |
| Produktslag | Drivdorn |

