



Drivdornar, specialkvalitet pulverbelagda, Spets-Ø (D): 8mm



Beställningsdata

Ordernummer	746920 8
GTIN	7610733243488
Artikelklass	73B

Beskrivning

Utförande:

Kraftigt, åttakantigt skaft med cylindrisk dorn. Likformigt genomhärdad över hela sin längd.

Skalle med speciell seghärkning förhindrar splinter. Verklig Ø 0,05 – 0,5 mm under det nominella måttet förhindrar att drivdornarna kläms fast i hålet.

Specialkvalitet, dvs högsta möjliga spetshårdhet – cirka HRC 59 – samtidigt med extra hög seghet.

Material:

Specialkvalitet av extra-kromvanadinstål, förkromat och pulverbelagt.

Teknisk beskrivning

totallängd L1	150 mm
dornlängd L2	45 mm
Spets-Ø (D)	8 mm
skaft-Ø S	10 mm
Spetshårdhet	59 HRC
Material	Specialkvalitet av extra-kromvanadinstål
Yta	förkromad, pulverbelagd
Produktslag	Drivdorn

