



Skiftnyckel med vändbar käft, totallängd: 205mm



Beställningsdata

Ordernummer	813930 205
GTIN	7314150103447
Artikelklass	83F

Beskrivning

Utförande:

Med ergonomiskt handtag av termoplastisk elastomer. Käftställning 15°. Sänksmidd, härdad och förkromad. **Skiftnyckeln blir** om man vänder den rörliga tandade backen inåt **till en rörtång**. Den tandade backen är induktionshärdad och garanterar god greppsäkerhet.

Norm:

ISO 6787; ASME B107.8M-2003

Teknisk beskrivning

totallängd	205 mm
största nyckelvidd	28 mm
totallängd	8 tum
vikt	272 g
Norm	ASME B107.8M-2003
Norm	ISO 6787
Käftvinkel	15 grad
Tillverkningsprocess	precisionshärdad, rostskyddsbehandlat
Material	Höglapacitets-stållegering
Yta	förkromad
gnistfri	nej

Vändbara backar	ja
Skalning	ja
Spärrfunktion	nej
Grepphylsa	ja
Produktslag	Skiftnyckel