

**Drivdorn, normal kvalitet, lackerad, Spets-Ø (D): 3mm****Beställningsdata**

Ordernummer	747000 3
GTIN	4049002002809
Artikelklass	73U

**Beskrivning****Utförande:**

Kraftigt, åttakantigt skaft med cylindrisk dorn. Likformigt genomhärdad över hela sin längd.

**Skalle med speciell seghärdning** förhindrar splinter. Verklig Ø 0,05 – 0,5 mm under det nominella måttet förhindrar att drivdornarna kläms fast i hålet.

**Norm:**

**DIN 6450.**

**Geprüfte Sicherheit nach DIN 7255.**

**Material:**

Normal kvalitet av lufthärdat kromvanadinstål, lackerat.

**Teknisk beskrivning**

totallängd L1	150 mm
dornlängd L2	40 mm
skaft-Ø S	10 mm
Spets-Ø (D)	3 mm
Norm	DIN 6450 C
Material	Lufthärdat kromvanadinstål
Yta	lackerad
Produktslag	Drivdorn