



## Mekanikerdrivdorn, Spets-Ø (D): 1 mm



### Beställningsdata

Ordernummer	747500 1
GTIN	7610733200467
Artikelklass	73B

### Beskrivning

#### Utförande:

Av rundstål, extra smal och lätthanterlig. Med lettrat skaft. Helt härdad, speciell **slaghuvudseghärdning** förhindrar splittror. Högsta möjliga spetshårdhet (cirka 59 HRC) med extra seghet. Verklig diameter 0,05 – 0,5 mm under det nominella måttet förhindrar att drivdornarna kläms fast i hålet.

#### Material:

Extra-kromvanadinstål, förkromad yta.

### Teknisk beskrivning

dornlängd L2	15 mm
skaft-Ø S	6 mm
totallängd L1	100 mm
Spets-Ø (D)	1 mm
Spetshårdhet	59 HRC
Utförande skalle	skalle med speciell seghärdning
Material	Extra-kromvanadinstål
Yta	förkromad
Produktslag	Drivdorn