



Röravskärare med 1 skärtrissa för stålrör, för rör upp till: 2tum



Beställningsdata

Ordernummer	815030 2
GTIN	4045197382474
Artikelklass	82A

Beskrivning

Utförande:

Stomme av högvärdigt stål, sänksmidd, slitstark spindelmed plasthandtag. **Skärtrissa** för stålrör a högvärdigt stål, exakt härdad för lång användningstid. **Styrrullar** av specialstål, förkromade.

Användningsdata:

För ren och rätvinklig kapning av rör.

Vid avskärning valsas den yttre graden automatiskt in. Efter snittet kan gängen skäras direkt.

Teknisk beskrivning

för rörytter-Ø	1/8 – 2 tum
skärtrissans bredd	19 mm
skärtrissans hål	9 mm
skärtrissans Ø	31 mm
Antal styrrullar	2
Antal skärtrissor	1
Produktslag	Rörkapare

Tillbehör

Invändig/utvändig avgradare för rostfritt stål för rör-Ø upp till 35 mm	814920 35
Invändig/utvändig avgradare för rostfritt stål för rör-Ø upp till 54E mm	814920 54E
Lös skärtrissaför stålrör för rörkapare 2 tum	815230 2
Invändig/utvändig avgradare för rostfritt stål för rör-Ø upp till 54 mm	814920 54
Lös skärtrissaför stålrör för rörkapare 4 tum	815230 4