



Presstång för ändhylsor, för ledararea: 10mm²



Beställningsdata

Ordernummer	729460 10
GTIN	4049002016417
Artikelklass	73T

Beskrivning

Utförande:

Stålkropp med kraftutväxling. Håller definierade presskrafter exakt tack vare integrerad spärrmekanism.

Exakt **parallellpressning** med synkront drivna pressbackar. **Fyrkantpressning** enligt DIN = optimala kontaktytor. Sidoinföring av ändhylssatsen möjlig upp till 2,5 mm².

Teknisk beskrivning

totallängd	190 mm
för ledararea	0,08 - 10 mm ²
Produktslag	Presstång