



Elektrikerskruvdragare för Phillips, Classic isolerad, krysspårstorlek: 1



Beställningsdata

Ordernummer	668370 1
GTIN	7610733064410
Artikelklass	63E

Beskrivning

Utförande:

Handtag och klinga **isolerade upp till 1000 V enligt DIN EN 60900 / VDE 0682-201**. På varje enskild skruvmejsel provas genomslagsmotståndet i ett vattenbad.

Smalt handtag med hudvänlig och greppsäker elastomermantel och kärna av extra seg och slagtålig polypropen. Tack vare den speciella ytstrukturen är handtaget halksäkert också med våta och oljiga händer.

Klinga av PB Swiss Tools-speciallegering med högsta möjliga hårdhet och extra seghet.

Användningsdata:

För arbeten vid spänningar upp till 1000 V.

Teknisk beskrivning

för skruv-Ø	2,1 – 3 mm
klinglängd	80 mm
krysspårstorlek	1
totallängd	175 mm
Serie	Classic VDE
Norm	SS EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Drivprofil	Skruvmejsel för Phillips
Produktslag	Skruvmejslar

