



## Elektrikerskruvdragare för PlusMinus-skravar, Classic isolerad, profilstorlek: 1



### Beställningsdata

Ordernummer	668390 1
GTIN	7610733205684
Artikelklass	63E

### Beskrivning

#### Utförande:

Handtag och klinga **isolerade upp till 1000 V enligt DIN EN 60900 / VDE 0682-201**. På varje enskild skruvmejsel provas genomslagsmotståndet i ett vattenbad.

**Slankt handtag** med hudvänlig och greppsäker elastomermantel och kärna av extra seg och slagtålig polypropen. Tack vare den speciella ytstrukturen är handtaget halsäkert även om händerna är våta eller oljiga.

**Klinga** av PB Swiss Tools-speciallegering med högsta möjliga hårdhet och extra hög seghet.

#### Användningsdata:

För arbeten vid spänningar upp till 1000 V.

Kombiprofilskruvmejselns spets passar perfekt i de **PlusMinus-skravar (kombination Pozidriv/spår)** som oftast används i elinstallationskomponenter.

### Teknisk beskrivning

profil pozidriv – spår	1 – 0,7×4,5
klinglängd	80 mm
profilstorlek	1
totallängd	175 mm
Serie	Classic VDE
Norm	SS EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Drivprofil	Kombiprofil-skruvmejsel Pozidriv/Schlitz
Produktslag	Skruvmejslar

